

C-BCI 1,5/2,8 - Kabelsko



3240015

E-nummer: 0811342

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240015>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Flatstiftkabelsko, med läpp, lödd hals, röd, 0,5–1,5 mm², stiftbredd: 2,8 mm, enkel ledarinföring med Easy-Entry, för vertikal crimpning med CRIMPFOX-RCI 6

Fördelar

- "Easy Entry" enkel och säker ledarinföring
- Halogenfri
- Elektrolytiskt förtennt

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240015
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BH3461
Produktnyckel	BH3461
GTIN	4046356452632
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,809 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,789 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	TW

C-BCI 1,5/2,8 - Kabelsko

3240015

E-nummer: 0811342

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240015>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Förbindning
Produktegenskap	Halogenfri
	Med "Easy Entry" (koniskt insticksutrymme)
	Hårdlödd
	PA isolerad
	Galvaniskt förtennad
	Temperaturområde -20 °C ... +105 °C
	Brännbarhetsklass V2 enligt UL 94

Mått

Måttskiss	
Bredd	2,8 mm
Hylslängd	18 mm
Längd isolerhölje	10,5 mm
Kontakttytans längd	17,5 mm
Avisoleringslängd maximal	7 mm
Materialstyrka min.	0,8 mm
Innermått isolerkrage	4 mm

Materialuppgifter

Färg	röd (RAL 3001)
Material	Koppar
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Beläggning	förtennad
Isolationsmaterial	PA
Materialets innehåll	halogenfri

Mekaniska egenskaper

Tekniska data

Hylslängd	18 mm
-----------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 105 °C
-----------------	-------------------

C-BCI 1,5/2,8 - Kabelsko

3240015

E-nummer: 0811342

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240015>



Långtidstemperatur	105 °C
Korttidstemperatur	120 °C

C-BCI 1,5/2,8 - Kabelsko

3240015


E-nummer: 0811342

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240015>



Ritningar

Måttskiss



C-BCI 1,5/2,8 - Kabelsko



3240015

E-nummer: 0811342

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240015>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-BCI 1,5/2,8 - Kabelsko

3240015

E-nummer: 0811342

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240015>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com