

C-BCI 6/2,8 - Kabelsko



3240047

E-nummer: 0811346

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240047>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Flatstiftkabelsko, med läpp, lödd hals, gul, 4 ... 6 mm², stiftbredd: 2,8 mm, enkel ledarinföring med Easy-Entry, för vertikal crimpning med CRIMPFOX-RCI 6

Fördelar

- "Easy Entry" enkel och säker ledarinföring
- Halogenfri
- Elektrolytiskt förtennt

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240047
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BH3461
Produktnyckel	BH3461
GTIN	4046356452656
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,573 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,57 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	TW

C-BCI 6/2,8 - Kabelsko

3240047

E-nummer: 0811346

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240047>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Förbindning
Produktegenskap	Halogenfri
	Med "Easy Entry"-system
	Hårdlödd
	PA isolerad

Mått

Måttskiss	
Bredd	2,8 mm
Hylslängd	32 mm
Längd isolerhölje	14 mm
Kontakttytans längd	18 mm
Avisoleringslängd maximal	9 mm
Materialstyrka min.	0,8 mm
Innermått isolerkrage	6,5 mm

Materialuppgifter

Färg	gul (RAL 1018)
Material	Koppar
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Beläggning	förtennad
Isolationsmaterial	PA
Materialets innehåll	halogenfri

Mekaniska egenskaper

Tekniska data

Hylslängd	32 mm
-----------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 105 °C
Långtidstemperatur	105 °C
Korttidstemperatur	120 °C

C-BCI 6/2,8 - Kabelsko

3240047


E-nummer: 0811346

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240047>



Ritningar

Måttskiss



C-BCI 6/2,8 - Kabelsko



3240047

E-nummer: 0811346

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240047>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

3240047

E-nummer: 0811346

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240047>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com