

C-FC 1,5/M3,5 - Gaffelkabelsko



3240138

E-nummer: 0811431

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240138>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Gaffelkabelsko, oisolerad, 0,5 - 1 mm², M3,5

Fördelar

- Gaffelkabelskorna utan plast har en hårdlödd hals och uppnår högsta ledaranslutning tillsammans med tängerna CRIMPFOX-RC ... och CRIMPFOX-RCI ...
- De isolerade varianterna är halogenfria och utrustade med "EASY ENTRY"

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240138
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BH3442
Produktnyckel	BH3442
GTIN	4046356453554
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,551 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,551 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	CN

C-FC 1,5/M3,5 - Gaffelkabelsko

3240138

E-nummer: 0811431

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240138>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Förbindning
Produktegenskap	Design i enlighet med DIN 46234
	Hårdlödd
	Galvaniskt förtennad

Mått

Måttskiss	
Bredd	6,2 mm
Hylslängd	16 mm
Längd isolerhölje	4,5 mm
Avisoleringslängd maximal	7 mm
Avstånd isolerhölje mitt	7,2 mm
Materialstyrka min.	0,75 mm
Innermått isolerkrage	1,9 mm

Innermått

Innerradius	3,7 mm
-------------	--------

Materialuppgifter

Färg	silverfärgad
Material	Koppar
Beläggning	förtennad
Materialets innehåll	halogenfri

Mekaniska egenskaper

Tekniska data

Hylslängd	16 mm
-----------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	110 °C
-----------------	--------

Standarder och bestämmelser

Design enligt standard	DIN 46234
------------------------	-----------

C-FC 1,5/M3,5 - Gaffelkabelsko

3240138


E-nummer: 0811431

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240138>



Ritningar

Måttskiss



C-FC 1,5/M3,5 - Gaffelkabelsko



3240138

E-nummer: 0811431

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240138>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-FC 1,5/M3,5 - Gaffelkabelsko

3240138

E-nummer: 0811431

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240138>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com