


EC 6 - Europaplint

3240172

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240172>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Europaplint (sockerbit) av polypropylen, vit, för anslutning av styva ledare och flexibla ledar med och utan trådändhylsa med en area från 0,75 till 6 mm²

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240172
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE7321
Produktnyckel	BE7321
GTIN	4046356457798
Vikt per styck (inklusive förpackning)	25,55 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	25,43 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	AT

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Europaplint
Poltal	12
Delning	10 mm
Antal anslutningar	24
Antal rader	1

Elektriska egenskaper

Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	1,31 W
---------------------------------------	--------

Anslutningsdata

Märkarea	6 mm ²
Anslutningstyp	Skruvanslutning
Skruvgänga	M3
Åtdragningsmoment	0,5 ... 0,6 Nm
Avisoleringslängd	6 mm
Ledararea styv	0,75 mm ² ... 6 mm ²
Ledararea AWG	18 ... 10 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	0,75 mm ² ... 6 mm ²
Ledararea flexibel [AWG]	18 ... 10 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	0,75 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	0,75 mm ² ... 2,5 mm ²
2 ledare med samma area, styva	0,75 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla	0,75 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa	0,5 mm ² ... 1 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Märkström	41 A (vid 6 mm ² ledararea)
Belastningsström maximal	41 A (vid 6 mm ² ledararea)
Märkspänning	450 V (Använd endast upp till 250 V utan fixering!)
Märkarea	6 mm ²

Mått

Bredd	18,9 mm
Höjd	14,9 mm
Djup	18,9 mm
Borrhålsavstånd	10 mm
Delning	10 mm

Materialuppgifter

Färg	vit
------	-----

EC 6 - Europaplint

3240172

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240172>



Brännbarhetsklass enligt UL 94	-
Isolationsmaterial	PP

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Nej
----------------	-----

Tekniska data

Borrhålsavstånd	10 mm
-----------------	-------

Montering

Monteringssätt	direkt fastskruvning
----------------	----------------------

EC 6 - Europaplint

3240172
<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240172>



Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC001284
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com