

EC 25 - Europaplint

3240183

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240183>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Europaplint (sockerbit) av polypropylen, vit, för anslutning av styva ledare och flexibla ledar med och utan trådändhylsa med en area från 10 till 25 mm²

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240183
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE7321
Produktnyckel	BE7321
GTIN	4046356457873
Vikt per styck (inklusive förpackning)	108,64 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	108,64 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	AT

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Europaplint
Poltal	12
Delning	16 mm
Antal anslutningar	24
Antal rader	1

Elektriska egenskaper

Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	3,26 W
---------------------------------------	--------

Anslutningsdata

Märkarea	25 mm ²
Anslutningstyp	Skruvanslutning
Skruvgänga	M5
Åtdragningsmoment	2 ... 3 Nm
Avisoleringslängd	9 mm
Ledararea styv	10 mm ² ... 25 mm ²
Ledararea AWG	8 ... 4 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	10 mm ² ... 25 mm ²
Ledararea flexibel [AWG]	8 ... 4 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	4 mm ² ... 16 mm ²
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	4 mm ² ... 10 mm ²
2 ledare med samma area, styva	4 mm ² ... 6 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla	4 mm ² ... 6 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa	2,5 mm ² ... 4 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa	1,5 mm ² ... 6 mm ²
Märkström	101 A (vid 25 mm ² ledararea)
Belastningsström maximal	101 A (vid 25 mm ² ledararea)
Märkspänning	750 V
Märkarea	25 mm ²

Mått

Bredd	30 mm
Höjd	28 mm
Djup	30 mm
Borrhålsavstånd	16 mm
Delning	16 mm

Materialuppgifter

Färg	vit
------	-----

EC 25 - Europaplint

3240183

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240183>



Brännbarhetsklass enligt UL 94	-
Isolationsmaterial	PP

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Nej
----------------	-----

Tekniska data

Borrhålsavstånd	16 mm
-----------------	-------

Montering

Monteringssätt	direkt fastskruvning
----------------	----------------------

EC 25 - Europaplint

3240183

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240183>



Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC001284
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	47cf3739-7873-4316-8f15-a57156595719