

C-RCI 10/M10 - Ringkabelsko



3240222

E-nummer: 0811313

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240222>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ringkabelsko, röd, 10 mm², M10

Fördelar

- Kontakterna är koniskt utformade och det är därför enkelt att föra in ledaren på rätt sätt
- De isolerade ringkabelskorna med plastkrage är hårdlödda och utrustade med "EASY ENTRY"-systemet

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240222
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BH3421
Produktnyckel	BH3421
GTIN	4046356452120
Vikt per styck (inklusive förpackning)	4,241 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	3,865 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	TW

C-RCI 10/M10 - Ringkabelsko

3240222

E-nummer: 0811313

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240222>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Förbindning
Produktegenskap	Halogenfri
	Med "Easy Entry"-system
	Hårdlödd
	PA isolerad

Mått

Måttskiss	
Bredd	15 mm
Hylslängd	37,3 mm
Längd isolerhölje	16 mm
Avisoleringslängd maximal	11 mm
Avstånd isolerhölje mitt	13,8 mm
Materialstyrka min.	1,1 mm
Innermått isolerkrage	8 mm

Innermått

Innerdiameter	10,5 mm
---------------	---------

Materialuppgifter

Färg	röd (RAL 3001)
Material	Koppar
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Beläggning	förtennad
Isolationsmaterial	PA
Materialens innehåll	halogenfri

Mekaniska egenskaper

Tekniska data

Hylslängd	37,3 mm
-----------	---------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

optimal omgivningstemperatur (lagring/transport)	20,00 °C 50,00 % Luftfuktighet (RH), förvaras i slutet
--	--

C-RCI 10/M10 - Ringkabelsko



3240222

E-nummer: 0811313

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240222>

	originalförpackning. Undvik direkt solinstrålning och värme.
Drifttemperatur	-20 °C ... 105 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-20 °C ... 100 °C
Korttidstemperatur	100 °C

C-RCI 10/M10 - Ringkabelsko

3240222


E-nummer: 0811313

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240222>



Ritningar

Måttskiss



C-RCI 10/M10 - Ringkabelsko

3240222

E-nummer: 0811313

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240222>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RCI 10/M10 - Ringkabelsko



3240222

E-nummer: 0811313

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240222>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com