

AI 0,25-8 YE-B - Trådändhylsa



3240251

E-nummer: 0812630

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240251>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Trådändhylsor, bandvara, 0,25 mm², hylslängd 8 mm, färg: gul (CF 3000-TOOLKIT 0,25 behövs för detta)



Fördelar

- Trådändhylsorna som bandvara är särskilt utvecklade för crimpautomaterna CF 3000-2,5
- Tillgängliga i de viktigaste färgserierna upp till 2,5 mm²
- Alla radplintar, särskilt de i CLIPLINE complete Systems, kan därmed anslutas

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240251
Antal/förp.	1 000 Styck
Minsta beställningsantal	1 000 Styck
Försäljningskod	BH3414
Produktnyckel	BH3414
GTIN	4046356461412
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,104 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,099 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

AI 0,25-8 YE-B - Trådändhylsa

3240251

E-nummer: 0812630

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240251>



Tekniska data

Artikelegenskaper


Produkttyp	Trådändhylsa
Produktegenskap	Tejpad form för automatiserad tillverkning
	UL-certifierad
	Består av mjuk elektrolytkoppar med galvanisk förtenning
	Uppfyller kraven i DIN 46228-1 och UL 486F
	Plastkrage tillverkad av polypropen
	Halogenfri
	Lång-/korttidstemperatur: +105 °C/+120 °C

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Ledararea flexibel max.	0,25 mm ²
Ledararea AWG max.	24
Avisoleringslängd	10 mm

Mått

Måttskiss	
Hylslängd	12,5 mm
Kontakttytans längd	8 mm
Avisoleringslängd maximal	10 mm
Hylsdiameter	0,8 mm
Styrka hylsvägg	0,15 mm
Styrka isolerkrage	0,25 mm
Innermått isolerkrage	2,2 mm

Materialuppgifter

Färg	gul (RAL 1018)
Material	CU-DHP
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Beläggning	galvaniskt förtennad
Ytbeskaffenhet	galvaniskt förtennt
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Mekaniska egenskaper

AI 0,25-8 YE-B - Trådändhylsa



3240251

E-nummer: 0812630

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240251>

Tekniska data

Hylslängd	12,5 mm
-----------	---------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Långtidstemperatur	105 °C (-40 °C belastningsfri / 0 °C dynamisk belastning)
Korttidstemperatur	120 °C

Standarder och bestämmelser

Design enligt standard	UL 486F-E
------------------------	-----------

AI 0,25-8 YE-B - Trådändhylsa

3240251


E-nummer: 0812630

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240251>



Ritningar

Måttskiss



Hylslängd (b), längd kontaktområde (h), innermått isolerkrage (d), hylsdiameter (k), isolerkragens tjocklek (i), hylsväggens tjocklek (j)

AI 0,25-8 YE-B - Trådändhylsa

3240251

E-nummer: 0812630

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240251>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240251>



cULus Listed

Godkännande-ID: E488001

AI 0,25-8 YE-B - Trådändhylsa



3240251

E-nummer: 0812630

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240251>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI 0,25-8 YE-B - Trådändhylsa

3240251

E-nummer: 0812630

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240251>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com