

CD-HF 30X60 - Kabelkanal

3240345

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240345>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelkanal för installation och montering i apparatskåp, ljusgrå, halogenfri, bestående av över- och underdel, bredd: 30 mm, höjd: 60 mm, längd: 2 000 mm

Fördelar

- Verktygslös, gradlös utbrytning av ribbor med hjälp av börbrottställe
- Kabelkanalkapen PPS CD möjliggör ett lätt, effektivt och gradlöst snitt tack vare sitt hävarmsförhållande och en speciell skärgeometri
- Lätt, effektivt och gradlöst snitt med kabelkanalsaxen CUTFOX-CD
- Kabelkanalernas breda, avfasade överdel garanterar en enkel montering av locket med perfekt fäste
- Säker fastsättning av den förlagda ledaren tack vare monterbara kabelhållare på sidan av ribborna
- Med expandernitar av plast kan man fixera kabelkanalerna med hjälp av nitdrivarverktyget på ett enkelt sätt

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240345
Antal/förp.	26 Styck
Minsta beställningsantal	26 Styck
Försäljningskod	BE7441
Produktnyckel	BE7441
GTIN	4046356508308
Vikt per styck (inklusive förpackning)	632 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	572,9 g
Tullnummer	39259020
Ursprungsland	DE

CD-HF 30X60 - Kabelkanal

3240345

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240345>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabelkanal
------------	------------

Mått

Bredd	30 mm
Höjd	60 mm
Längd	2000 mm

Materialuppgifter

Färg	ljusgrå (RAL 7035)
Material	PC/ABS
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1, HL 2, HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1, HL 2, HL 3
Materialets innehåll	halogenfri

Kabel/ledare

Halogenfri	ja
------------	----

Mekaniska egenskaper

Användningstvärsnitt	1422 mm ² (100 %)
Antal ledningar vid fyllnadsmängden 60 %	43 (2,5 mm ² Ø 3,4 mm)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Drifttemperatur	-25 °C ... 90 °C

CD-HF 30X60 - Kabelkanal

3240345

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240345>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240345>



CSA

Godkännande-ID: 80202282



VDE symbolgodkännande

Godkännande-ID: 40058453

DNV

Godkännande-ID: TAE00004VN



UL Recognized

Godkännande-ID: E328576

CD-HF 30X60 - Kabelkanal

3240345

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240345>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400703
ECLASS-15.0	27400703

ETIM

ETIM 9.0	EC000012
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

CD-HF 30X60 - Kabelkanal

3240345

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240345>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com