

RVT-AL/ST 4/8 - Blindnit



3240514

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240514>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Blindnitar, Ø 4,0 mm, hylslängd 8 mm, aluminiumhylsa, förzinkad ståldorn, platt huvud, standardvariant liknande DIN 7337 A

Fördelar

- Kompakt ergonomiskt vinklad tångkropp
- För fastsättning av starkström-vägg-genomföringsplintarna RW... och UW... finns det nitar tillgängliga som är speciellt anpassade efter plintarna
- 3 insatser för nitdiameter 2,4 mm ... 3,2 mm, 4 mm och 4,8 mm ... 5,0 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240514
Antal/förp.	500 Styck
Minsta beställningsantal	500 Styck
Försäljningskod	BH34A1
Produktnyckel	BH34A1
GTIN	4046356527453
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,002 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,002 g
Tullnummer	83082000
Ursprungsland	CN

RVT-AL/ST 4/8 - Blindnit

3240514

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240514>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Blindplugg
Huvudform	Platt huvud

Mått

Diameter	4 mm
Borrhålsdiameter	4,1 mm
Materialstyrka min.	3 mm
Materialstyrka max.	5 mm

Materialuppgifter

Färg	silverfärgad
Material	Aluminium (AlMg 3/3,5) / förzinkat stål
Ytbeskaffenhet	förzinkad

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com