

# AI-WM 0,75-8 GY - Trådändhylsa

3240543

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240543>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Trådändhylsa med isolerkrage som kan märkas. Vid användning av magasinet kan trådändhylsorna märkas med BLUEMARK.



## Fördelar

- Elektrolytiskt förtennt
- Ferrules made from electrolytic copper
- Högresistent och förstklassig utskriftskvalitet tack vare modern UV-teknik
- Crimpa och märk i ett arbetssteg
- Med BLUEMARK trådändhylsor som kan märkas

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 3240543       |
| Antal/förp.                            | 780 Styck     |
| Minsta beställningsantal               | 780 Styck     |
| Försäljningskod                        | BH3415        |
| Produktnyckel                          | BH3415        |
| GTIN                                   | 4046356528139 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 0,23 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,23 g        |
| Tullnummer                             | 85369010      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# AI-WM 0,75-8 GY - Trådändhylsa

3240543

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240543>




## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |              |
|------------|--------------|
| Produkttyp | Trådändhylsa |
|------------|--------------|

### Mått

|                       |                                                                                    |         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Måttskiss             |  |         |
| Bredd                 |                                                                                    | 4,6 mm  |
| Hylslängd             |                                                                                    | 8 mm    |
| Hylsdiameter          |                                                                                    | 1,6 mm  |
| Styrka hylsvägg       |                                                                                    | 0,15 mm |
| Innermått isolerkrage |                                                                                    | 2,9 mm  |

### Innermått

|               |        |
|---------------|--------|
| Innerdiameter | 1,3 mm |
|---------------|--------|

### Materialuppgifter

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Färg                           | grå (RAL 7042)            |
| Material                       | E-CU                      |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB                        |
| Beläggning                     | galvaniskt förtennad      |
| Ytbeskaffenhet                 | galvaniskt förtennt       |
| Materialets innehåll           | silikon- och halogenfritt |

### Kabel/ledare

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Ledarens ytterdiameter | = 1,00 mm |
|------------------------|-----------|

### Mekaniska egenskaper

#### Tekniska data

|           |      |
|-----------|------|
| Hylslängd | 8 mm |
|-----------|------|

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Drifttemperatur    | -40 °C ... 120 °C                                         |
| Långtidstemperatur | 105 °C (-40 °C belastningsfri / 0 °C dynamisk belastning) |
| Korttidstemperatur | 120 °C                                                    |

# AI-WM 0,75-8 GY - Trådändhylsa


3240543

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240543>



## Ritningar

Måttskiss



# AI-WM 0,75-8 GY - Trådändhylsa

3240543

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240543>



## Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240543>



**cULus Listed**

Godkännande-ID: E488001

# AI-WM 0,75-8 GY - Trådändhylsa

3240543

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240543>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000005 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

# AI-WM 0,75-8 GY - Trådändhylsa

3240543

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240543>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)