

CD 30X100 WH - Kabelkanal

3240623

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240623>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelkanal för installation och montering i apparatskåp, vit, bestående av över- och underdel, bredd: 30 mm, höjd: 100 mm, längd: 2 000 mm

Fördelar

- Verktygslös, gradlös utbrytning av ribbor med hjälp av börbrottställe
- Kabelkanalkapen PPS CD möjliggör ett lätt, effektivt och gradlöst snitt tack vare sitt hävarmsförhållande och en speciell skärgeometri
- Lätt, effektivt och gradlöst snitt med kabelkanalsaxen CUTFOX-CD
- Kabelkanalernas breda, avfasade överdel garanterar en enkel montering av locket med perfekt fäste
- Säker fastsättning av den förlagda ledaren tack vare monterbara kabelhållare på sidan av ribborna
- Med expandernitar av plast kan man fixera kabelkanalerna med hjälp av nitdrivarverktyget på ett enkelt sätt

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240623
Antal/förp.	16 Styck
Minsta beställningsantal	16 Styck
Försäljningskod	BE7433
Produktnyckel	BE7433
GTIN	4046356629393
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1 148 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1 148 g
Tullnummer	39259020
Ursprungsland	DE

CD 30X100 WH - Kabelkanal

3240623

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240623>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabelkanal
------------	------------

Anslutningsdata

Märkarea	1875 mm ²
----------	----------------------

Mått

Bredd	30 mm
Höjd	2000 mm
Djup	100 mm
Längd	2000 mm

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PVC
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Materialets innehåll	blyfri

Kabel/ledare

Halogenfri	nej
------------	-----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-25 °C ... 60 °C
-----------------	------------------

CD 30X100 WH - Kabelkanal

3240623

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240623>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240623>



CSA

Godkännande-ID: 248269



UL Recognized

Godkännande-ID: FILE E 328576



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.PB68.W.00478

CD 30X100 WH - Kabelkanal

3240623

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240623>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400703
ECLASS-15.0	27400703

ETIM

ETIM 9.0	EC000012
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

CD 30X100 WH - Kabelkanal

3240623

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240623>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com