

# CD COVER 120 WH - Täckprofil

3240644

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240644>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Lock för kabelkanal, vitt, bredd: 120 mm, längd: 2000 mm

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 3240644       |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 10 Styck      |
| Försäljningskod                        | BE7433        |
| Produktnyckel                          | BE7433        |
| GTIN                                   | 4046356629706 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 760 g         |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 638 g         |
| Tullnummer                             | 39259020      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# CD COVER 120 WH - Täckprofil

3240644

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240644>



## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |         |
|------------|---------|
| Produkttyp | Täckhuv |
|------------|---------|

### Mått

|       |         |
|-------|---------|
| Bredd | 120 mm  |
| Höjd  | 2000 mm |
| Djup  | 11 mm   |
| Längd | 2000 mm |

### Materialuppgifter

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Färg                           | vit (RAL 9010) |
| Material                       | PVC            |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0             |
| Materialets innehåll           | blyfri         |

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
|-----------------|------------------|

# CD COVER 120 WH - Täckprofil

3240644

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240644>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400776 |
| ECLASS-15.0 | 27400776 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000727 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# CD COVER 120 WH - Täckprofil

3240644

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240644>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)