

# WP-STEEL ZC 10 - Skyddsslang

3240697

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240697>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skyddsslang, material: Stål, förzinkat, kapslingsklass: IP40, färg: silverfärgad, innerdiameter: 8 mm, Total längd: 10 m

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 3240697       |
| Antal/förp.                            | 1 Styck       |
| Minsta beställningsantal               | 1 Styck       |
| Försäljningskod                        | AF7DSA        |
| Produktnyckel                          | AF7DSA        |
| GTIN                                   | 4046356736961 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 999,9 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 999,9 g       |
| Tullnummer                             | 83071000      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# WP-STEEL ZC 10 - Skyddsslang

3240697

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240697>



## Tekniska data

### Anmärkning

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Drifthanvisning | Skyddsslangens längd mäts sträckt; längdtolerans $\pm 5\%$ |
|-----------------|------------------------------------------------------------|

### Artikelegenskaper

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Produkttyp          | Skyddsslang |
| Draghållfasthet GRP | 500 N       |

### Mått

#### Innermått

|                 |      |
|-----------------|------|
| Innerradiometer | 8 mm |
|-----------------|------|

### Materialuppgifter

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Material             | Stål, förzinkat |
| Materialens innehåll | halogenfri      |

### Kabel/ledare

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Böjradie, dynamisk | 50 mm |
| Böjradie, statisk  | 20 mm |
| Draghållfasthet    | 500 N |
| Halogenfri         | ja    |

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Skyddsklass     | IP40              |
| Drifttemperatur | -50 °C ... 250 °C |

# WP-STEEL ZC 10 - Skyddsslang

3240697

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240697>



## Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240697>



VDE symbolgodkännande

# WP-STEEL ZC 10 - Skyddsslang

3240697

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240697>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430301 |
| ECLASS-15.0 | 27430301 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001179 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 40141700 |
|-------------|----------|

# WP-STEEL ZC 10 - Skyddsslang

3240697

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240697>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)