

WT-BASE HF 9 BK - Buntbandssockel



3240705

E-nummer: 1516414

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240705>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Buntbandssockel, för buntband med upp till 9 mm bredd, skruvbar, fästhål 5 mm, buntbandgenomföring på 2 sidor

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240705
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BE713Z
Produktnyckel	BE713Z
GTIN	4046356703925
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,56 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,05 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	IT

WT-BASE HF 9 BK - Buntbandssockel



3240705

E-nummer: 1516414

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240705>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Buntband
Draghållfasthet GRP	700 N

Mått

Bredd	14,6 mm
Höjd	11 mm
Längd	22,5 mm
Borrhålsdiameter	5 mm
Monteringshålets diameter	5 mm

Innermått

Bredd_inuti	9 mm
-------------	------

Materialuppgifter

Färg	svart (RAL 9005)
Material	PA 6.6
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Kabel/ledare

Draghållfasthet	700 N
-----------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 85 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-10 °C ... 60 °C

Montering

Monteringssätt	Skruvmontering
----------------	----------------

WT-BASE HF 9 BK - Buntbandsockel



3240705

E-nummer: 1516414

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240705>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	23159090
ECLASS-15.0	23159090

ETIM

ETIM 9.0	EC011571
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

WT-BASE HF 9 BK - Buntbandssockel



3240705

E-nummer: 1516414

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240705>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com