

# WT-BASE LS HF 6 - Buntbandssockel



3240708

E-nummer: 1516456

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240708>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Buntbandssockel, för buntband med upp till 6 mm bredd, självhäftande (kautschuk) och skruvbar, med 5 mm fästhål, buntbandgenomföring på 4 sidor



## Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240708
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BE713Z
Produktnyckel	BE713Z
GTIN	4046356703956
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,65 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,688 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	HR

# WT-BASE LS HF 6 - Buntbandssockel



3240708

E-nummer: 1516456

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240708>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

Produkttyp	Buntband
Draghållfasthet GRP	180 N

### Mått

Bredd	27 mm
Höjd	6,5 mm
Längd	27 mm
Borrhålsdiameter	5 mm

### Innermått

Bredd_inuti	6 mm
-------------	------

### Materialuppgifter

Färg	transparent
Material	ABS
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Materialens innehåll	silikon- och halogenfritt

### Kabel/ledare

Draghållfasthet	180 N
-----------------	-------

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 60 °C
Omgivningstemperatur (montering)	15 °C ... 40 °C

### Montering

Monteringsätt	Skruvmontering
	limning

# WT-BASE LS HF 6 - Buntbandsöcket



3240708

E-nummer: 1516456

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240708>

## Klassifikationer

### ECLASS

ECLASS-13.0	23159090
ECLASS-15.0	23159090

### ETIM

ETIM 10.0	EC011571
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

# WT-BASE LS HF 6 - Buntbandssockel



3240708

E-nummer: 1516456

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240708>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

### EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)