

WP-SPIRAL PU C HF 14 - Skyddsslang

3240857

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240857>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skyddsslang, material: PU, spiral: PUR belagt fjäderstål, UV-beständig: nej, flexibel, kapslingsklass: IP68, färg: blå, brännbarhetsklass enligt UL 94: V2, innerdiameter: 10 mm, Total längd: 10 m

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240857
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7DSA
Produktnyckel	AF7DSA
GTIN	4046356736831
Vikt per styck (inklusive förpackning)	776 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	776 g
Tullnummer	39173200
Ursprungsland	DE

WP-SPIRAL PU C HF 14 - Skyddsslang



3240857

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240857>

Tekniska data

Anmärkning

Drifanvisning	Skyddsslangens längd mäts sträckt; längdtolerans $\pm 5\%$
---------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skyddsslang
Draghållfasthet GRP	100 N

Mått

Yttermått

Ytterdiameter	14 mm
---------------	-------

Innermått

Innerdiameter	10 mm
---------------	-------

Materialuppgifter

Material	PU
Material Spiral	PUR (belagt fjäderstål)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialets innehåll	silikon-, halogen- och kadmiumfri

Kabel/ledare

Böjradie, dynamisk	25 mm
Böjradie, statisk	10 mm
Draghållfasthet	100 N
Halogenfri	ja

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP68
Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Beständighet mot UV-strålning	nej
Korttidstemperatur	120 °C

WP-SPIRAL PU C HF 14 - Skyddsslang

3240857

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240857>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240857>



VDE symbolgodkännande

WP-SPIRAL PU C HF 14 - Skyddsslang



3240857

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240857>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27430304
ECLASS-15.0	27430304

ETIM

ETIM 9.0	EC001177
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-SPIRAL PU C HF 14 - Skyddsslang



3240857

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240857>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com