

WP-STEEL PVC C 36 - Skyddsslang

3240872

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240872>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skyddsslang, material: Förzinkat, stål / PVC, kapslingsklass: IP68, färg: svart, innerdiameter: 29 mm, Total längd: 10 m

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240872
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7DSA
Produktnyckel	AF7DSA
GTIN	4046356737371
Vikt per styck (inklusive förpackning)	999,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	999,9 g
Tullnummer	83071000
Ursprungsland	DE

WP-STEEL PVC C 36 - Skyddsslang



3240872

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240872>

Tekniska data

Anmärkning

Drifthanvisning	Skyddsslangens längd mäts sträckt; längdtolerans $\pm 5\%$
-----------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skyddsslang
Draghållfasthet GRP	500 N

Mått

Innermått

Innerradiometer	29 mm
-----------------	-------

Materialuppgifter

Material	Förzinkat, stål / PVC
----------	-----------------------

Kabel/ledare

Böjradie, dynamisk	225 mm
Böjradie, statisk	90 mm
Draghållfasthet	500 N
Halogenfri	nej

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP68
Drifttemperatur	-25 °C ... 90 °C
Kortidstemperatur	100 °C

WP-STEEL PVC C 36 - Skyddsslang

3240872

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240872>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240872>



VDE symbolgodkännande

WP-STEEL PVC C 36 - Skyddsslang

3240872

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240872>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27430301
ECLASS-15.0	27430301

ETIM

ETIM 9.0	EC001179
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-STEEL PVC C 36 - Skyddsslang

3240872

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240872>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com