

# WP-G BRASS IP40 PG9 - Förskruvning för skyddsslang



3241038

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241038>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelförskruvning av mässing med Pg-gänga, skyddsklass IP40

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 3241038       |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 10 Styck      |
| Försäljningskod                        | AF7DSA        |
| Produktnyckel                          | AF7DSA        |
| GTIN                                   | 4046356711746 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 22,28 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22,28 g       |
| Tullnummer                             | 74122000      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# WP-G BRASS IP40 PG9 - Förskruvning för skyddsslang



3241038

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241038>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Produkttyp      | Skyddsslangsförskruvning |
| Kabelanslutning | rak                      |
| Typ av gänga    | Pg                       |

### Mått

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Bredd                 | 23 mm |
| Höjd                  | 30 mm |
| Längd                 | 30 mm |
| Nyckelbredd           | 19 mm |
| Nyckelbredd montering | 19 mm |
|                       | 21 mm |

### Yttermått

|               |       |
|---------------|-------|
| Ytterdiameter | 14 mm |
|---------------|-------|

### Innermått

|               |        |
|---------------|--------|
| Innerdiameter | 8,5 mm |
|---------------|--------|

### Materialuppgifter

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Mässing, förnicklad |
| Materialets innehåll | halogenfri          |

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Skyddsklass     | IP40              |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |

# WP-G BRASS IP40 PG9 - Förskruvning för skyddsslang



3241038

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241038>

## Godkännanden

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241038>



VDE symbolgodkännande

# WP-G BRASS IP40 PG9 - Förskruvning för skyddsslang



3241038

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241038>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27430310 |
| ECLASS-13.0 | 27430310 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001180 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 40141700 |
|-------------|----------|

# WP-G BRASS IP40 PG9 - Förskruvning för skyddsslang



3241038

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241038>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja   |
| undantagsregler i den mån de är kända   | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina. |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)          |
| SCIP                                               | 552b44fe-a217-4321-9385-fa681a00ba28 |

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)