

# WG-D HF 20,3 BK - Kabelhållare

3241108

E-nummer: 1516475

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241108>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Twist-förslutning, för snabb buntning av ledningar och kabel utan verktyg, kan lossas och återanvändas



## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 3241108       |
| Antal/förp.                            | 100 Styck     |
| Minsta beställningsantal               | 1 000 Styck   |
| Försäljningskod                        | BE7133        |
| Produktnyckel                          | BE7133        |
| GTIN                                   | 4046356717373 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 0,896 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,868 g       |
| Tullnummer                             | 39269097      |
| Ursprungsland                          | TW            |

# WG-D HF 20,3 BK - Kabelhållare

3241108

E-nummer: 1516475

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241108>



## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Produkttyp          | Buntband |
| Draghållfasthet GRP | 0 N      |

### Mått

|       |         |
|-------|---------|
| Bredd | 20,3 mm |
| Längd | 39,4 mm |

### Materialuppgifter

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Färg                           | svart (RAL 9005)          |
| Material                       | PA 6.6                    |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2                        |
| Materialets innehåll           | silikon- och halogenfritt |

### Kabel/ledare

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Ledarens ytterdiameter | 17,8 mm ... 20,3 mm |
| Draghållfasthet        | 0 N                 |

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| optimal omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23,00 °C 50,00 % Polyamid 6.6 har utpräglade hygrokopiska egenskaper. Baserat på omgivningens luftfuktighet upptar den vatten eller avger det. Vid 2-3% vattenhalt är egenskaperna optimala. I förpackningen som är speciellt anpassad efter produkterna upprätthålls en optimal fuktighetsnivå. För att garantera de optimala egenskaperna ska man beakta följande punkter vid lagerhållningen: förvaring i stängd originalförpackning, kortfristig bearbetning av artikeln efter förpackningen har öppnats, undvika direkt solljus, undvika direkt värme. |
| Drifttemperatur                                  | -40 °C ... 85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Omgivningstemperatur (montering)                 | -10 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beständighet mot UV-strålning                    | nej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Montering

|                |        |
|----------------|--------|
| Monteringssätt | Tvinna |
|----------------|--------|

# WG-D HF 20,3 BK - Kabelhållare



3241108

E-nummer: 1516475

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241108>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27140702 |
| ECLASS-13.0 | 27140702 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000046 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# WG-D HF 20,3 BK - Kabelhållare

3241108

E-nummer: 1516475

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241108>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)