

WG-S HF 80 - Spiralslang

3241119

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241119>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Spiralslang, för enkel buntning och styrning av ledningar och kablar, ger skydd mot lätta mekaniska påfrestningar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3241119
Antal/förp.	20 m
Minsta beställningsantal	20 m
Försäljningskod	BE7451
Produktnyckel	BE7451
GTIN	4046356717489
Vikt per styck (inklusive förpackning)	30,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	745 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

WG-S HF 80 - Spiralslang

3241119

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241119>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Buntband
------------	----------

Mått

Bredd	80 mm
Längd	20 m

Innermått

Innerdiameter	12 mm
---------------	-------

Materialuppgifter

Färg	transparent
Material	PE
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	15 mm ... 80 mm
------------------------	-----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-50 °C ... 85 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-20 °C ... 60 °C

Montering

Monteringssätt	Tvinna
----------------	--------

WG-S HF 80 - Spiralslang

3241119

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241119>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-15.0	27430302
ECLASS-13.0	27430302

ETIM

ETIM 9.0	EC002604
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

WG-S HF 80 - Spiralslang

3241119

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241119>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com