

S-MT - Kopplingsspärr

3247954

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3247954>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kopplingsspärr, djup: 23,1 mm, bredd: 3,5 mm, höjd: 10,5 mm, färg: vit

Fördelar

- Kan användas i alla knivfrånskiljarplintar ...-MT ur CLIPLINE complete-systemet
- Den som tillval monterbara kopplingsspärren förhindrar effektivt en oavsiktlig in-/urkoppling

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3247954
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE1ZWX
Produktnyckel	BE1ZWX
GTIN	4046356587471
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,495 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,402 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	CN

S-MT - Kopplingsspärr

3247954

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3247954>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kopplingsspärr
------------	----------------

Mått

Bredd	3,5 mm
Höjd	10,5 mm
Djup	23,1 mm

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Isolationsmaterial	PA

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 85 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 55 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

S-MT - Kopplingsspärr

3247954

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3247954>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250392
ECLASS-15.0	27250392

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com