

1207585

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1207585>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



**Cortador de perfil**, para corte de trilhos de fixação padrão, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15, bem como para o corte de trilhos coletores de condutores neutros NLS-CU 3/10, com trilho de medição em polegada/métrico

## Suas vantagens

- Encurtar sem rebarbas e sem lascas
- Corte com menor esforço e confortável graças à alavancagem otimizada
- Ajuste rápido e conveniente do comprimento de corte usando um batente
- Cortes precisos e uniformes

## Dados comerciais

Código	1207585
Unidades por embalagem	1 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave comercial	BH3115
Chave de produto	BH3115
GTIN	4017918895228
Peso por unidade (inclusive embalagem)	9.500 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	9.393 g
País de origem	DE

# PPS BASIC I/M - Ferramentas de corte



1207585

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1207585>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cortador de perfil
Aplicação	Trilho de fixação para NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 e NLS-CU 3/10
Propriedade do produto	Trilho de medição métrico/em polegadas de 1 m com carro limitador
	Formato robusto
	Corte sem rebarbas e sem lascas
	Para montagem em mesa (orifícios para parafusos disponíveis)

### Medidas

Largura	150 mm
Altura	180 mm
Comprimento	60 mm
Comprimento do trilho de medidas	1000 mm
Comprimento da alavanca manual	610 mm
Espessura do material máx.	1,5 mm

### Dados de material

Cor	multicolor (RAL -)
Material	Aço

# PPS BASIC I/M - Ferramentas de corte



1207585

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1207585>

## Classificações

### ECLASS

ECLASS-15.0	21043714
ECLASS-13.0	21043714

### ETIM

ETIM 10.0	EC002212
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1207585

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1207585>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS

Não aplicável, nenhum equipamento elétrico e eletrônico

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)