

FBST 500-PLC RD - Ponte de encaixe sem fim



2966786

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2966786>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Ponte de encaixe sem fim, corrente nominal: 32 A, comprimento: 500 mm, cor: vermelho

Dados comerciais

Código	2966786
Unidades por embalagem	10 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave comercial	DK62Z1
Chave de produto	DK62Z1
GTIN	4017918130602
Peso por unidade (inclusive embalagem)	46,45 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	42,62 g
País de origem	DE

FBST 500-PLC RD - Ponte de encaixe sem fim



2966786

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2966786>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Ponte
-----------------	-------

Características elétricas

Corrente de carga máxima	32 A
--------------------------	------

Dados de conexão

Corrente de carga máxima	32 A
--------------------------	------

Medidas

Comprimento	500 mm
-------------	--------

Dados de material

Cor	vermelho (RAL 3001)
-----	---------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento) (UL (Haz. Loc.))	-40 °C ... 70 °C
---	------------------

Certificações

UL, EUA / Canadá

Identificação	Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4
	Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X

2966786

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2966786>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2966786>



GL

ID de certificação: 46016-03 HH



cULus Listed

ID de certificação: E140324



cULus Listed

ID de certificação: E140324



cULus Listed

ID de certificação: E199827

FBST 500-PLC RD - Ponte de encaixe sem fim



2966786

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2966786>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.1 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,179 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br