

FBS 10-4 BU - Zástrčný můstek

3036851

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3036851>



Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.

Zástrčný můstek, rozteč: 4,2 mm, počet pólů: 10, jmenovitý proud: 17,5 A, barva: modrá



Vaše výhody

- 2- až 50pólové můstky umožňují přemostění v těchto dvou prostorech systému CLIPLINE complete pro můstky až 50 svorek v jedné pracovní operaci.

Obchodní data

Objednací číslo	3036851
Ks/bal.	10 Kus
Minimální objednané množství	10 Kus
Prodejní kód	BE2
Kód výrobku	BE2Z2X
GTIN	4017918858711
Hmotnost/kus (včetně obalu)	6,405 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	6,4 g
Číslo celní sazby	85366990
Země původu	DE

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Zástrčný můstek
Počet pólů	10
Rozteč	4,2 mm

Elektrické vlastnosti

Zatěžovací proud maximální	17,5 A (Hodnoty proudu pro můstky se mohou při použití v různých řadových svornicích odlišovat. Přesné hodnoty najdete v údajích o příslušenství příslušných řadových svornic.)
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data připojení

Zatěžovací proud maximální	17,5 A (Hodnoty proudu pro můstky se mohou při použití v různých řadových svornicích odlišovat. Přesné hodnoty najdete v údajích o příslušenství příslušných řadových svornic.)
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozměry

Rozteč	4,2 mm
--------	--------

Údaje o materiálu

Barva	modrá (RAL 5015)
Materiálem	Měď
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Izolační materiál	PA

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Okolní podmínky


Teplota prostředí (provoz)	-60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, -60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž)	-5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost)	-5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz)	20 % ... 90 %
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava)	30 % ... 70 %

Montáž

Způsob montáže	Montáž zasunutím
----------------	------------------

Výkresy

Schématický výkres



FBS 10-4 BU - Zástrčný můstek



3036851

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3036851>

Klasifikace

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBS 10-4 BU - Zástrčný můstek

3036851

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3036851>



Environmental product compliance

EU RoHS

Splňuje požadavky dle směrnice RoHS

Ano, Žádná řízení o výjimkách

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami

EU REACH SVHC

Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)

Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © – Všechna práva vyhrazena

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47

617 00 Brno

+420 542 213 401

obchod@phoenixcontact.com