

CES-B24-SFFS-PLBK - Těsnicí rám



0801658

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0801658>

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Těsnicí rám, se šroubovým zámkem, provedení: B24, Počet kabelových vývodů (malá): 10, materiál: PA (bezhalogenové), barva: černá, délka: 147 mm, šířka: 58 mm, výška: 20 mm

Vaše výhody

- Lze je použít i se standardními výřezy stěn těžkých průmyslových konektorů

Obchodní data

Objednací číslo	0801658
Ks/bal.	1 Kus
Minimální objednané množství	1 Kus
Prodejní kód	AF7
Kód výrobku	AF7CAX
GTIN	4046356674140
Hmotnost/kus (včetně obalu)	198,8 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	173,3 g
Číslo celní sazby	39269097
Země původu	PL

CES-B24-SFFS-PLBK - Těsnicí rám

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0801658>



Technické údaje

Poznámky

Návod na použití	Upevňovací šrouby nejsou součástí dodávky. Maximální šířka stěnového výřezu může činit 51 mm (místo 35 mm, jako u těžkých průmyslových konektorů).
------------------	--


Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Rámy pro kabelové průchodky
Provedení	B24
Typ rámu	Těsnicí rám

Data připojení

Utahovací moment	2 Nm ... 4 Nm (Uzamykací šroub) 1,8 Nm (Upevňovací šroub, M4 (ISO4762 / DIN912))
------------------	---

Rozměry

Výkres v měřítku	
Šířka	58 mm
Výška	20 mm
Délka	147 mm
Vzdálenost otvorů horizontální	32 mm
Vzdálenost otvorů vertikální	130 mm
Průměr vyvrtaného otvoru	5,5 mm

Montážní rozměr

Šířka montážní otvor	35 mm
Délka montážní otvor	113 mm

Údaje o materiálu

Materiálem	PA (bezhalogenové)
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Parametry

Počet kabelových vývodů	2 ... 10 (malé průchodky, v závislosti na počtu zabudovaných velkých průchodek) 0 ... 2 (velké průchodky, v závislosti na počtu zabudovaných malých průchodek)
-------------------------	---

Podmínky okolního prostředí a životnosti


Okolní podmínky

Krytí	IP54
	IP65
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 120 °C (staticky)


Montáž

Montážní pokyny	Uzamykací šroub M4 s hlavou s vnitřním šestihranem 3 mm, krouticí moment 3 ... 4 Nm, 1 velká průchodka vyžaduje místa pro 4 malé průchodky, upevňovací šroub: M4 (ISO 4762/DIN 912), točivý moment 1,8 Nm
	Při montáži na stěnu je nutné použít mezi stěnu a těsnicí rám ploché těsnění. IP54: při svislé montáži / při vodorovné montáži těsnicího rámu (vývod kabelu směrem dolů). IP65: při použití kuželové vývodky CES-SRC-BK / CES-LRC-BK a svislé montáži / vodorovné montáži (vývod kabelu směrem dolů) těsnicího rámu přímo na stěnu pouzdra a použití kabelové spony o šířce 3,6 mm (např. výrobek 3240744).

Výkresy



Rozměrový výkres



Montážní otvor

Schválení

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0801658>



cUL osvědčení

ID schválení: E255026



UL osvědčení

ID schválení: E255026

DNV

ID schválení: TAE00003VJ

CES-B24-SFFS-PLBK - Těsnicí rám



0801658

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0801658>

Klasifikace

ECLASS

ECLASS-13.0	27142421
ECLASS-15.0	27182815

ETIM

ETIM 9.0	EC000211
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Splňuje požadavky dle směrnice RoHS	Ano, Žádná řízení o výjimkách
-------------------------------------	-------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami

EU REACH SVHC

Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)	Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
---	--

EF3.0 Změna klimatu

CO2e kg	1,675 kg CO2e
---------	---------------