

# HC-B 6-ANDOCK - Upevňovací rám



1586112

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1586112>

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Upevňovací rámy pro zásuvné jednotky, pro kontaktní vložky provedení B6, se 4 šrouby s plochou hlavou M5, vyrovnání zasunutí osa x/y  $\pm 1,5$  mm

## Obchodní data

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Objednací číslo              | 1586112       |
| Ks/bal.                      | 2 Kus         |
| Minimální objednané množství | 2 Kus         |
| Prodejní kód                 | AF7           |
| Kód výrobku                  | AF7AZB        |
| GTIN                         | 4046356345743 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu)  | 97,35 g       |
| Hmotnost/kus (bez obalu)     | 97,35 g       |
| Číslo celní sazby            | 85389099      |
| Země původu                  | CN            |

# HC-B 6-ANDOCK - Upevňovací rám

1586112

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1586112>




## Technické údaje

### Vlastnosti výrobku

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Typ produktu         | Upevňovací rámy |
| Provedení            | B6              |
| Počet míst pro modul | 2               |

### Rozměry

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkres v měřítku |  |
| Šířka            | 55 mm                                                                              |
| Výška            | 86 mm                                                                              |
| Hloubka          | 25,8 mm                                                                            |

### Údaje o materiálu

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Materiálem | Ušlechtilá ocel |
|------------|-----------------|

### Mechanické vlastnosti

#### Mechanické údaje

|                |       |
|----------------|-------|
| Cykly zapojení | ≥ 500 |
|----------------|-------|

### Podmínky okolního prostředí a životnosti

#### Okolní podmínky

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
|----------------------------|-------------------|

### Montáž

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Způsob montáže  | Přímá montáž s přírubou                                    |
| Montážní pokyny | Pro kontaktní vložky konstrukční řady B6, DD24, BB10, K, M |

# HC-B 6-ANDOCK - Upevňovací rám

1586112

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1586112>



## Výkresy

Výkres v měřítku






Schéma s rozměry

Výkres v měřítku



Montážní otvor

Výkres v měřítku



max. rozměr odstupu obou upevňovacích ráků (u standardních kontaktů 25,8 mm; u optických kontaktů 27 mm; u pneumatických kontaktů 26,5 mm)

# HC-B 6-ANDOCK - Upevňovací rám

1586112

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1586112>



## Klasifikace

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440206 |
| ECLASS-15.0 | 27440206 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002312 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# HC-B 6-ANDOCK - Upevňovací rám



1586112

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1586112>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano, Žádná řízení o výjimkách |
|-------------------------------------|-------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami |

### EU REACH SVHC

|                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – Všechna práva vyhrazena  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno  
+420 542 213 401  
[obchod@phoenixcontact.com](mailto:obchod@phoenixcontact.com)