

# FBS 50-5 BU - Zástrčný můstek



3032114

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3032114>

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 50, jmenovitý proud: 24 A, barva: modrá

## Vaše výhody

- 2- až 50pólové můstky umožňují přemostění v těchto dvou prostorech systému CLIPLINE complete pro můstky až 50 svorek v jedné pracovní operaci.

## Obchodní data

Objednací číslo	3032114
Ks/bal.	10 Kus
Minimální objednané množství	10 Kus
Prodejní kód	BE2
Kód výrobku	BE2Z2X
GTIN	4017918942045
Hmotnost/kus (včetně obalu)	43,925 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	43,66 g
Číslo celní sazby	85366990
Země původu	DE

## Technické údaje

### Poznámky

Návod na použití	Varianta s jedno- či oboustrannou řeznou hranou. Respektujte případné účinky na ochranu proti dotyku i vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů.
------------------	--

### Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Zástrčný můstek
Počet pólů	50
Rozteč	5,2 mm

### Elektrické vlastnosti

Zatěžovací proud maximální	24 A (Hodnoty proudu pro můstky se mohou při použití v různých řadových svornicích odlišovat. Přesné hodnoty najdete v údajích o příslušenství příslušných řadových svornic.)
----------------------------	---

### Data připojení

Zatěžovací proud maximální	24 A (Hodnoty proudu pro můstky se mohou při použití v různých řadových svornicích odlišovat. Přesné hodnoty najdete v údajích o příslušenství příslušných řadových svornic.)
----------------------------	---

### Rozměry

Rozteč	5,2 mm
--------	--------

### Údaje o materiálu

Barva	modrá (RAL 5015)
Materiálem	Měď
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Izolační materiál	PA

### Podmínky okolního prostředí a životnosti

#### Okolní podmínky


Teplota prostředí (provoz)	-60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, -60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž)	-5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost)	-5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz)	20 % ... 90 %
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava)	30 % ... 70 %

### Montáž

Způsob montáže	Montáž zasunutím
----------------	------------------

## Výkresy

Schématický výkres



# FBS 50-5 BU - Zástrčný můstek



3032114

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3032114>

## Klasifikace

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

### ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# FBS 50-5 BU - Zástrčný můstek

3032114

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3032114>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Splňuje požadavky dle směrnice RoHS	Ano, Žádná řízení o výjimkách
-------------------------------------	-------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami

### EU REACH SVHC

Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)	Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
---	--

### EF3.1 Změna klimatu

CO2e kg	0,259 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © – Všechna práva vyhrazena  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno  
+420 542 213 401  
[obchod@phoenixcontact.com](mailto:obchod@phoenixcontact.com)