

# FBS 4-5 BU - Zástrčný můstek

3036893

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3036893>



Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 4, barva: modrá

## Vaše výhody

- 2- až 50pólové můstky umožňují přemostění v těchto dvou prostorech systému CLIPLINE complete pro můstky až 50 svorek v jedné pracovní operaci.

## Obchodní data

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Objednací číslo              | 3036893       |
| Ks/bal.                      | 50 Kus        |
| Minimální objednané množství | 50 Kus        |
| Prodejní kód                 | BE2           |
| Kód výrobku                  | BE2Z2X        |
| GTIN                         | 4017918839161 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu)  | 3,414 g       |
| Hmotnost/kus (bez obalu)     | 3,359 g       |
| Číslo celní sazby            | 85366990      |
| Země původu                  | DE            |

## Technické údaje

## Vlastnosti výrobku

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Typ produktu | Zástrčný můstek |
| Počet pólů   | 4               |
| Rozteč       | 5,2 mm          |

## Elektrické vlastnosti

|                            |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zatěžovací proud maximální | 24 A (Hodnoty proudu pro můstky se mohou při použití v různých řadových svornicích odlišovat. Přesné hodnoty najdete v údajích o příslušenství příslušných řadových svornic.) |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Data připojení

|                            |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zatěžovací proud maximální | 24 A (Hodnoty proudu pro můstky se mohou při použití v různých řadových svornicích odlišovat. Přesné hodnoty najdete v údajích o příslušenství příslušných řadových svornic.) |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Rozměry

|        |        |
|--------|--------|
| Rozteč | 5,2 mm |
|--------|--------|

## Údaje o materiálu

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Barva                        | modrá (RAL 5015) |
| Materiálem                   | Měď              |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0               |
| Izolační materiál            | PA               |

## Podmínky okolního prostředí a životnosti

## Okolní podmínky

|                                                 |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teplota prostředí (provoz)                      | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava)         | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, -60 °C až +70 °C)                                                   |
| teplota okolí (montáž)                          | -5 °C ... 70 °C                                                                                                     |
| Teplota okolí (uvedení v činnost)               | -5 °C ... 70 °C                                                                                                     |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz)              | 20 % ... 90 %                                                                                                       |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 %                                                                                                       |

## Montáž

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Způsob montáže | Montáž zasunutím |
|----------------|------------------|

## Výkresy

Schématický výkres



# FBS 4-5 BU - Zástrčný můstek

3036893

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3036893>



## Klasifikace

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano, Žádná řízení o výjimkách |
|-------------------------------------|-------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami |

### EU REACH SVHC

|                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – Všechna práva vyhrazena  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno  
+420 542 213 401  
[obchod@phoenixcontact.com](mailto:obchod@phoenixcontact.com)