

# PSD-S OE LED FL YE - Elemento óptico



2700124

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700124>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Elemento de luz de destello LED, 24 V DC, destello doble, amarillo



## Sus ventajas

- Cambio de elemento sin herramientas
- Alta intensidad de color e iluminación
- Se puede combinar a voluntad
- Duración de LED al menos 50.000 h
- Consumo de potencia mínimo
- Percepción elevada gracias a un destello doble
- Índice de protección IP65

## Datos comerciales

Código de artículo	2700124
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRL112
Clave de producto	DRL112
Página del catálogo	Página 517 (C-6-2019)
GTIN	4046356491181
Peso por unidad (incluido el embalaje)	86 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	72 g
Número de tarifa arancelaria	85318070
País de origen	DE

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Elemento óptico
Campo de empleo	Columna de señalización

### Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	0,84 W
--	--------

### Generalidades

Tensión de entrada	24 V DC
Corriente de conexión máxima	máx. 200 mA
Absorción de corriente	35 mA
Tipo de iluminación	LED
Duración de conexión	100 %
Vida útil eléctrica	máx. 50.000 h
Tipo de señal óptica	Luz de destellos LED con destello doble
Frecuencia de señal	aprox. 1 Hz

### Dimensiones

Altura	65,5 mm
Diámetro	70 mm

### Datos del material

Color de la calota	amarillo
Material	Polycarbonato PC

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65 (En estado montado o con tapa final)
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C

### Datos CEM

Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE
---------------------------------	---

### Montaje

Tipo de montaje	Montaje por encaje
Indicaciones de montaje	Junta con cada elemento premontado
Posición para el montaje	discrecional

2700124

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700124>

## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700124>



**EAC**

ID de homologación: RU \*-DE.A\*30.B.00237



**UL Listed**

ID de homologación: FILE E 123528



**cUL Listed**

ID de homologación: FILE E 123528



**EAC-RoHS**

ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00391

**cULus Listed**

# PSD-S OE LED FL YE - Elemento óptico



2700124

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700124>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27371220
ECLASS-13.0	27371220
ECLASS-12.0	27371220

### ETIM

ETIM 9.0	EC000232
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

# PSD-S OE LED FL YE - Elemento óptico



2700124

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700124>

## Environmental product compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en "Descargas"
------------	--

Phoenix Contact 2023 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)