

# EB 3-10 - Peine puenteador


0203328

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0203328>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Peine puenteador, paso: 10 mm, número de polos: 3, color: gris



## Datos comerciales

Código de artículo	0203328
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE1Z2X
Clave de producto	BE1Z2X
Página del catálogo	Página 344 (CL-2009)
GTIN	4017918098339
Peso por unidad (incluido el embalaje)	5,27 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	4,86 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

# EB 3-10 - Peine puenteador



0203328

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0203328>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Peine puenteador
Número de polos	3
Paso	10 mm

### Dimensiones

Paso	10 mm
------	-------

### Datos del material

Color	gris
Material	Cobre
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material aislante	PA

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

### Montaje

Tipo de montaje	Montaje atornillado
-----------------	---------------------

# EB 3-10 - Peine puenteador

0203328

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0203328>



## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

### ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# EB 3-10 - Peine puenteador

0203328

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0203328>



## Environmental product compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Phoenix Contact 2023 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)