

AK 16 - Borna de conexión



0404033

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0404033>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Borna de conexión, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 16 mm², sección: 1,5 mm² - 16 mm², montaje: Barra colectora del neutro, color: plateado

Datos comerciales

Código de artículo	0404033
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BE7331
Clave de producto	BE7331
GTIN	4017918001858
Peso por unidad (incluido el embalaje)	9,55 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	9,51 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	IN

AK 16 - Borna de conexión



0404033

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0404033>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Número de conexiones	1
Número de filas	1

Propiedades eléctricas

Corriente de carga máxima	76 A (con una sección de conductor de 16 mm ²)
Potencia disipada máxima con condición nominal	2,43 W
Corriente nominal I _N	76 A
Capacidad de corriente de la barra colectora del neutro	140 A

Datos de conexión


Sección nominal	16 mm ²
Corriente de carga máxima	76 A (con una sección de conductor de 16 mm ²)

Piso 1 arriba 1 abajo 1

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Rosca de tornillo	M5
Par de apriete	2,5 ... 3 Nm
Longitud de pelado	16 mm
Sección de conductor rígido	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Sección de conductor AWG	14 ... 6 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Sección de cable flexible [AWG]	14 ... 6 (Convertido según IEC)
2 conductores con la misma sección, rígidos	1,5 mm ² ... 6 mm ²
2 conductores con la misma sección, flexibles	1,5 mm ² ... 6 mm ²
Sección nominal	16 mm ²

Dimensiones

Esquema de dimensiones



Anchura	9,8 mm
Altura	16 mm
Profundidad	34 mm
Longitud	16 mm

Datos del material

AK 16 - Borna de conexión



0404033

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0404033>

Color

plateado

Montaje

Tipo de montaje

Barra colectora del neutro

AK 16 - Borna de conexión




0404033

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0404033>

Dibujos

Esquema de dimensiones




AK 16 - Borna de conexión



0404033

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0404033>

Esquema de dimensiones



AK 16 - Borna de conexión

0404033

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0404033>



Homologaciones

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0404033>



EAC

ID de homologación: KZ7500651131219505

AK 16 - Borna de conexión



0404033

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0404033>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250116
ECLASS-15.0	27250116

ETIM

ETIM 10.0	EC000001
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

AK 16 - Borna de conexión



0404033

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0404033>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
--	--

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es