

CF 3000-2,5 - Máquina pelacables y de crimpado



1205477

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1205477>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Engarzador y pelacables automático, construcción de 230 V, para punteras aisladas como material en cinta de 0,25 ... 2,5 mm², longitud de manguito 8 mm, incl. juegos de reequipamiento de 0,5 ... 2,5 mm²

Sus ventajas

- En una sola operación, el conductor se pela y se dota de una puntera con un prensado de alta calidad
- Aptos para conductores de PVC (H05V-K/H07V-K) de las clases 2 y 5. Los conductores con materiales de aislamiento especiales y trenzados se pueden aplicar solo de forma limitada y con reservas.
- Especialmente adecuado para preconfecionar conductores
- La compacta máquina para pelar y engastar prepara punteras en material en cinta con collar aislante según DIN 46228-4
- La asignación inequívoca de los componentes de reequipamiento está garantizada por la señalización cromática de acuerdo con la norma de punteras DIN 46228-4
- Gracias a su construcción compacta y ligera, también resulta cómodo para puestos de trabajo cambiantes
- El tiempo para reequipar la máquina automática para un cambio de sección es inferior a un minuto
- Permite preparar hasta 1200 conductores por hora

Datos comerciales

Código de artículo	1205477
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3231
Clave de producto	BH3231
GTIN	4017918116910
Peso por unidad (incluido el embalaje)	17.190 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	17.190 g
Número de tarifa arancelaria	84798100
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Generalidades	Adecuado para conductores de PVC estándar (H05V-K/H07V-K) de la clase 2 y 5. Otros tipos de conductores y aislamientos pueden procesarse con limitaciones.
---------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Máquina de crimpado
Prensado	trapezoidal
Tipo de hilo	PVC
Longitud de introducción mínima	49 mm
Característica del producto	Reequipamiento sin herramientas
	Kits de conversión codificados mediante colores
	Contador integrado, función de puesta a cero
	Procesamiento de punteras en cinta
	Incluido maletín con kits de conversión de 0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
	Adecuado para conductores de PVC estándar (H05V-K/H07V-K) de las clases 2 y 5. Otros tipos de conductores y aislamientos pueden procesarse con limitaciones
Asa de transporte para cambiar de puesto de trabajo	
Sección mín.	0,25 mm ²
Sección máx.	2,5 mm ²
AWG mín.	24
AWG máx.	14

Propiedades eléctricas

Gama de frecuencias	50 Hz
Consumo de potencia	80 W

Alimentación

Tensión de alimentación	230 V AC
Tensión de alimentación	230 V AC (50 Hz)

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Gama de secciones AWG	24 ... 14
Longitud de pelado	11,5 mm

Dimensiones

Anchura	165 mm
Altura	300 mm
Longitud	320 mm

CF 3000-2,5 - Máquina pelacables y de crimpado



1205477

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1205477>

Conectores

Tipo de conector	Cara enchufable tipo EF
------------------	-------------------------

Normas y especificaciones

Comprobaciones	DIN 46228-4: 1990-09
----------------	----------------------

CF 3000-2,5 - Máquina pelacables y de crimpado



1205477

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1205477>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1205477>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 3000-2,5 - Máquina pelacables y de crimpado



1205477

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1205477>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1205477

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1205477>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	125c975d-78f6-496f-b690-8efa1fac05f2

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es