

# CUC-PP-PATCHBAY-MH BK - Distribuidor de maniobra



1409284

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1409284>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Panel distribuidor de señales, 19 pulgadas, 1 HE, con 5 estribos de metal, tono de color similar a RAL 9005



## Descripción del producto

Panel distribuidor de señales, 19", 1 UA, con 5 estribos de metal

## Sus ventajas

- Versión robusta
- Para una gestión de cables sencilla

## Datos comerciales

Código de artículo	1409284
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ABNLBZ
Clave de producto	ABNLBZ
GTIN	4046356867085
Peso por unidad (incluido el embalaje)	625 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	815,6 g
Número de tarifa arancelaria	94039910
País de origen	CN

# CUC-PP-PATCHBAY-MH BK - Distribuidor de maniobra



1409284

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1409284>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector para datos
Construcción	1 unidad rack

### Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
------------------	-----------------------

### Dimensiones

Anchura	482,6 mm
Altura	44,45 mm
Distancia entre taladros horizontal	31,6 mm

### Datos del material

Color	negro intenso RAL 9005
Material	Acero, galvanizado
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Acero, con recubrimiento de polvo
Material superficie de la carcasa	Recubrimiento de polvo, negro

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-10 °C ... 60 °C

# CUC-PP-PATCHBAY-MH BK - Distribuidor de maniobra



1409284

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1409284>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	19170192
ECLASS-15.0	19170192

### ETIM

ETIM 9.0	EC003626
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# CUC-PP-PATCHBAY-MH BK - Distribuidor de maniobra



1409284

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1409284>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)