

SI-RND-R1A - Interfaz de datos

1425186

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1425186>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Conección de servicio con RJ45 (conector hembra/conector hembra), 8 polos metal, conexión CAT6A, con tapa protectora



Datos comerciales

Código de artículo	1425186
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7EGX
Clave de producto	AF7EGX
GTIN	4055626386706
Peso por unidad (incluido el embalaje)	31,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	29,9 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SI-RND-R1A - Interfaz de datos

1425186

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1425186>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Número de polos	8
Cara de enchufe	RJ45

Propiedades eléctricas

Velocidad de transmisión	10 GBit/s (RJ45 (conector hembra/conector hembra) 8 polos)
--------------------------	--

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	29,5 mm
Altura	42,7 mm
Grosor de pared	1 mm ... 3 mm

Datos del material

Material Carcasa	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	dorado

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos	
Ciclos de enchufe	≥ 750

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Índice de protección	IP65 (con capuchón de protección cerrado)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C

Montaje

Indicaciones de montaje	Grosores de pared: 1 mm ... 3 mm
-------------------------	----------------------------------

SI-RND-R1A - Interfaz de datos


1425186

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1425186>




Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

Esquema de dimensiones



Corte de montaje


SI-RND-R1A - Interfaz de datos



1425186

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1425186>

Plano esquemático



Plano esquemático 1


SI-RND-R1A - Interfaz de datos

1425186

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1425186>



Plano esquemático



Plano esquemático 2


SI-RND-R1A - Interfaz de datos

1425186

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1425186>



Plano esquemático



Plano esquemático 3

Homologaciones

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1425186>



UL listado

ID de homologación: FILE E 335024



cUL Listed

ID de homologación: FILE E 335024

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440209
ECLASS-15.0	27440318

ETIM

ETIM 10.0	EC002641
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

SI-RND-R1A - Interfaz de datos

1425186

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1425186>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	599206db-4889-47e3-bfb1-2dd86b2d86b0

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es