

VS-ST-KX-50-RG58 - Contacto coaxial D-SUB



1655580

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655580>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Contacto coaxial, para insertos combinados D-SUB, copa de soldar, hembra, recto, para cable RG 58, dorado

Datos comerciales

Código de artículo	1655580
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ABNCAC
Clave de producto	ABNCAC
GTIN	4046356029490
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2,546 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2,294 g
Número de tarifa arancelaria	85366910
País de origen	CZ

VS-ST-KX-50-RG58 - Contacto coaxial D-SUB



1655580

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655580>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Contactos
Serie	HC-M-04-KOAX
Tipo de material del contacto	mecanizado

Propiedades eléctricas


Corriente asignada (Corriente de carga máxima)	2 A
Resistencia (Resistencia de aislamiento)	$\geq 500 \text{ M}\Omega$

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión del contacto	Coaxial
Tipo de conexión	Copa de soldar

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud [l]	26,8 mm
Diámetro exterior del cable	5,2 mm

Datos del material

Material Contacto	Metal
-------------------	-------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
Fuerza de inserción	$\leq 7 \text{ N}$
Fuerza de separación	$\leq 7 \text{ N}$

Parámetros

Dispositivo de medición

Resistencia: Resistencia de aislamiento	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
---	----------------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-55 °C ... 135 °C
---------------------------------	-------------------

Montaje

VS-ST-KX-50-RG58 - Contacto coaxial D-SUB



1655580

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655580>

Tipo de montaje	Conexión por soldadura
-----------------	------------------------


VS-ST-KX-50-RG58 - Contacto coaxial D-SUB

1655580

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655580>

Dibujos

Esquema de dimensiones



Conexión de cable

VS-ST-KX-50-RG58 - Contacto coaxial D-SUB



1655580

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655580>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

VS-ST-KX-50-RG58 - Contacto coaxial D-SUB



1655580

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655580>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	bdd2840f-8ecd-41c9-bc00-ff3db642dc79

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es