

OPTOSUB-PLUS-K/OUT - Convertidor de fibra óptica



2799610

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2799610>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Adaptador de fibra óptica INTERBUS, para la conversión de la interfaz Remote-OUT a fibra de polímero/PCF, técnica de conexión: F-SMA

Datos comerciales

Código de artículo	2799610
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNC281
Clave de producto	DNC281
Página del catálogo	Página 381 (IF-2005)
GTIN	4017918129705
Peso por unidad (incluido el embalaje)	43,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	30,68 g
Número de tarifa arancelaria	85176200
País de origen	DE

OPTOSUB-PLUS-K/OUT - Convertidor de fibra óptica



2799610

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2799610>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Convertidor de medios
------------------	-----------------------

Propiedades eléctricas

Alimentación

Tensión nominal de alimentación	Sin, alimentación desde el canal de datos
Absorción de corriente típica	típ. 30 mA

Interfaces

Señal	INTERBUS
Canales de transmisión	2 (1/1), RxD, TxD, dúplex completo

Datos: cable de fibra óptica

Potencia de emisión	354,81 μ W (-4,5 dBm con 980/1000 μ m)
	11,22 μ W (-19,5 dBm con 200/230 μ m)
Longitud de transmisión, incl. reserva del sistema de 3 dB	50 m (F-P 980/1000 230 dB/km con conector de montaje rápido)
	300 m (Con F-S 200/230 10 dB/km)
	100 m (F-S 200/230 10 dB/km, cabecera de bus OPTOSUB/fibra óptica (F.O.))
Tipo de conexión	F-SMA
Longitud de onda	660 nm
Sensibilidad de receptor mínima	-26 dBm
Medio de transmisión	Fibra de polímero
	Fibra PCF

Datos: Interfaz RS-485, INTERBUS según EN 50254

Velocidad de transmisión serie	500 kbits/s
Tipo de conexión	Conector macho D-SUB 9
Medio de transmisión	Cobre

Dimensiones

Anchura	16,3 mm
Altura	57 mm
Profundidad	31,3 mm

Datos del material

Material (Caja)	ABS (metalizado)
-----------------	------------------

Cable/línea

Cable de fibra óptica

Tipos de fibra	200/230 μ m
	980/1000 μ m

OPTOSUB-PLUS-K/OUT - Convertidor de fibra óptica



2799610

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2799610>

	Fibra PCF
	Fibra de polímero


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	0 °C ... 55 °C
---------------------------------	----------------

Dibujos

Dibujo de conexión



OPTOSUB-PLUS-K/OUT - Convertidor de fibra óptica



2799610

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2799610>

Clasificaciones

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223323
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---