

EMG 30-SP-10K LIN - Generador de valor nominal



2942124

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2942124>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Potenciómetro para valor nominal, para la prefijación individual de valores nominales, valor de resistencia 10 kΩ

Sus ventajas

- Referencia tensión para predeterminar valores consigna con potenciómetro

Datos comerciales

Código de artículo	2942124
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	DK1129
Clave de producto	DK1129
GTIN	4017918080617
Peso por unidad (incluido el embalaje)	53,65 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	53,65 g
Número de tarifa arancelaria	85334010
País de origen	DE

EMG 30-SP-10K LIN - Generador de valor nominal



2942124

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2942124>

Datos técnicos

Datos de entrada

Potenciómetro

Valor de resistencia Potenciómetro	10 kΩ ±20 %
Linealidad	5 % (del valor final)
Capacidad Potenciómetro	0,5 W

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	30 mm
Altura	75 mm
Profundidad	68 mm

Datos del material

Color	verde (RAL 6021)
Material carcasa	Policarbonato PC-F, reforzado con fibra

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente (servicio)	0 °C ... 40 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posición de montaje	discrecional

EMG 30-SP-10K LIN - Generador de valor nominal



2942124

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2942124>

Dibujos

Esquema de dimensiones





Diagrama eléctrico



EMG 30-SP-10K LIN - Generador de valor nominal

2942124

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2942124>



Homologaciones

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2942124>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.A*30.B.01082

EMG 30-SP-10K LIN - Generador de valor nominal

2942124

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2942124>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371227
ECLASS-15.0	27371227

ETIM

ETIM 10.0	EC001027
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	41113600
-------------	----------

EMG 30-SP-10K LIN - Generador de valor nominal

2942124

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2942124>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	34, 6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	08f70c33-3d86-413d-ba1f-a43c10cbc146

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,32 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es