

VISU+ 2 RT 128 - Software de visualización



2988586

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2988586>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Licencia runtime para Visu+ con la limitación de 128 bytes para datos E/S y variables en scripting.

Sus ventajas

- Protección de acceso con gestión de usuarios
- Imágenes de procesos totalmente escalables para el uso de un diseño en diferentes aparatos y tamaños de pantalla
- Multilingüismo del software y de los proyectos mediante soporte Unicode y conmutación en línea
- Funcionalidad completa SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualización, representación de tendencias y gestión de alarmas
- Registro de datos, representación de tendencias y gestión de recetas
- Scripts en VBA e IL elaborables
- Acoplamiento de mando con OPC

Datos comerciales

Código de artículo	2988586
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	DRDAAB
Clave de producto	DRDAAB
GTIN	4046356479684
Peso por unidad (incluido el embalaje)	25,383 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	20 g
Número de tarifa arancelaria	49119900
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Software de visualización
------------------	---------------------------

Propiedades de sistema

Finalidad de uso del software	Visualización
-------------------------------	---------------

Información de licencia

Tipo de licencia	Licencia runtime
------------------	------------------

Funcionalidad

Funcionalidad básica	Protección del saber hacer y seguridad mediante encriptación de los proyectos
	Acoplamiento a base de datos en tiempo real con ODBC a MS ACCESS, MS EXCEL y SQL-Server
	Compatible con FDA CFR 21 Parte 11
Función integrada	Diseño online
	Protección por contraseña
	Cambio de idioma
Número de puntos de E/S	128

Requisitos del sistema

Memoria de disco duro	min. 1 Gbyte(s) (se recomienda: 2 GByte)
Browser sostenidos	Internet Explorer a partir de la versión 5.5
Idiomas nacionales sostenidos	alemán, inglés, francés, italiano
Resolución de la pantalla	1024 x 768 píxel(es) (XGA)

Requisito del sistema del entorno de desarrollo

Equipos de operación	Teclado, ratón
Sistema operativo	Windows® 11
	Windows® 10
	Windows® 8.1
	Windows® 8
	Windows® 7
	Windows® Embedded Standard 7
	Windows® Server 2019
	Windows® Server 2016
	Windows® Server 2012 R2
	Windows® Server 2012
	Windows® Server 2008 R2
Windows® Server 2008	
Windows® Server 2003	

Requisito del sistema del entorno de ejecución

	Windows® 11
--	-------------

VISU+ 2 RT 128 - Software de visualización



2988586

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2988586>

Sistema operativo	Windows® 10
	Windows® 8.1
	Windows® 8
	Windows® 7
	Windows® Embedded Standard 7
	Windows® XP Embedded
	Windows® Server 2019
	Windows® Server 2016
	Windows® Server 2012 R2
	Windows® Server 2012
	Windows® Server 2008 R2
	Windows® Server 2008
	Windows® Server 2003
	Windows® CE 5.0
	Windows® CE 6.0
Windows® Mobile	

2988586

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2988586>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242502
ECLASS-15.0	27242502

ETIM

ETIM 10.0	EC001416
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43231500
-------------	----------

2988586

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2988586>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg

0,039 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es