

A 4 -12 - Puntera

3200315

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3200315>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Puntera, Longitud de zona de contacto: 12 mm, longitud del manguito: 12 mm, color: plateado



Sus ventajas

- Las dimensiones de las punteras cumplen la norma DIN 46228-1
- Las punteras sin manguito de plástico son de cobre electrolítico blando con estañado galvánico

Datos comerciales

Código de artículo	3200315
Unidad de embalaje	1.000 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1.000 Unidades
Clave de venta	BH3412
Clave de producto	BH3412
GTIN	4017918093969
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,187 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,187 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo


Tipo de producto	Virola de cable
Clase de conductor	conductor flexible, clase 2, 5, 6/B, C, K, M
Característica del producto	Con certificación UL
	De cobre electrolítico blando con estañado galvánico
	Las punteras cumplen los requisitos de DIN 46228-4 y UL 486F
	Temperatura de larga/corta duración: +105 °C/+120 °C

Datos de conexión

Conexión de conductores

Sección de conductor flexible máx.	4 mm ²
Sección de conductor AWG máx.	12
Longitud de pelado	12 mm

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud del manguito	12 mm
Longitud de zona de contacto	12 mm
Longitud de pelado máxima	12 mm
Diámetro de manguito	2,8 mm
Grosor de la pared del manguito	0,2 mm
Medida interior Collar aislante	4 mm

Datos del material

Color	plateado
Material	CU-DHP
Recubrimiento	estañado galvánico
Características de la superficie	estañado galvánicamente

Propiedades mecánicas

Datos técnicos

Longitud del manguito	12 mm
-----------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura permanente	105 °C
------------------------	--------

A 4 -12 - Puntera

3200315

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3200315>



Temperatura de corta duración	120 °C
-------------------------------	--------

Normas y especificaciones

Diseño según la norma	DIN 46228-1, UL 486F-A
-----------------------	------------------------

Dibujos

Esquema de dimensiones



Longitud del manguito (b), dimensión interior del collar aislante (d), diámetro del manguito (K), grosor de la pared del manguito (J)

A 4 -12 - Puntera

3200315

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3200315>



Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3200315>



cULus Listed

ID de homologación: E488001

A 4 -12 - Puntera

3200315

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3200315>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 10.0	EC000005
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---