

3240224

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240224>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Caballete para barras colectoras



Sus ventajas

- Para montaje de bornes para pantalla SK y SKS
- AB/SS para el montaje aislado sobre la placa de montaje
- AB/SS-M para el montaje de contacto directo sobre la placa de montaje

Datos comerciales

Código de artículo	3240224
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE7113
Clave de producto	BE7113
GTIN	4046356455718
Peso por unidad (incluido el embalaje)	8,71 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	8,71 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Indicación sobre el material	de material aislante, con clip de sujeción para alojar la barra colectora de 3 x 10 mm o 6 x 6 mm.
------------------------------	--


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte
Número de polos	1

Propiedades eléctricas

Corriente nominal I_N	0 A
-------------------------	-----

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Diámetro	5 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Material	PA
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales



Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Montaje

Tipo de montaje	Montaje directo
-----------------	-----------------

Dibujos

Esquema de dimensiones



3240224

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240224>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27400607
ECLASS-15.0	27400607

ETIM

ETIM 9.0	EC001166
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---