

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Barrette d'interconnexion, pour pontage fixe d'entrées/sorties identiques, en Cu, nickelée, 1 m de longueur

Données commerciales

Référence	0201595
Conditionnement	1 m
Commande minimum	1 m
Clé de vente	BE1Z2X
Product key	BE1Z2X
GTIN	4017918098971
Poids par pièce (emballage compris)	55 g
Poids par pièce (hors emballage)	55 g
Numéro du tarif douanier	85369095
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pont
Pas	31 mm

Propriétés électriques

Courant de charge maximal	30 A
---------------------------	------

Caractéristiques de raccordement

Courant de charge maximal	30 A
---------------------------	------

Dimensions

Pas	31 mm
-----	-------

Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau	Cuivre
Revêtement	étamé

Montage

Type de montage	Montage vissé
-----------------	---------------

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27250190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---------------------------------------------	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,319 kg CO2e
---------	---------------