

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Ruban encreur



0801360

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801360>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'image représente la version

Ruban encreur, pour imprimante à rouleau pour le repérage des groupes de produits WMS... et WMS-2 HF..., longueur: 300 m, longueur de rouleau: 300 m, largeur: 64 mm, coloris: noir

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 0801360 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BG1223 |
| Product key | BG1223 |
| GTIN | 4046356632850 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 187 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 185,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 96121010 |
| Pays d'origine | US |

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|------------------|---------------|
| Type de produit | Ruban encreur |
| Éléments fournis | Ruban encreur |

Repérage

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Technologie de marquage | Transfert thermique |
|-------------------------|---------------------|

Dimensions

| | |
|---------------------|-------|
| Largeur | 64 mm |
| Longueur | 300 m |
| Longueur du rouleau | 300 m |

Indications sur les matériaux

| | |
|----------|--------------------------------------|
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Matériau | Encre compatible avec la polyoléfine |

0801360

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801360>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 19140614 |
| ECLASS-15.0 | 19140614 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001694 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 44103100 |
|-------------|----------|

0801360

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801360>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr