THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Ruban encreur

0801384

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801384

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Ruban encreur, pour THERMOMARK CARD pour le repérage des groupes de produits UCT..., US... et UM..., longueur: 50 m, longueur de rouleau: 50 m, largeur: 110 mm, coloris: noir (RAL 9005)

Données commerciales

Référence	0801384
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG1223
Product key	BG1223
GTIN	4046356644815
Poids par pièce (emballage compris)	112 g
Poids par pièce (hors emballage)	108,4 g
Numéro du tarif douanier	96121010
Pays d'origine	FR

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Ruban encreur

Repérage

Technologie de marquage	Transfert thermique

Propriétés du système

Système d'exploitation	sans système d'exploitation

Dimensions

Largeur	110 mm
Longueur	50 m
Longueur du rouleau	50 m

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau	Polyester

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante recommandée (stockage/transport)	5 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	20 %

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19140614
ECLASS-15.0	19140614

ETIM

ETIM 10.0	EC001694

UNSPSC

UNSPSC 21.0	44103100

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr