
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 171-180 - Ruban de repérage ZB

0808671:0171

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0808671:0171

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Repérage ZB, plat, 10 éléments, impression horizontale avec la numérotation continue : 171 ... 180, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, type de montage: encliqueter

Données commerciales

Référence	0808671:0171
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BG2122
Product key	BG2122
GTIN	4017918783600
Poids par pièce (emballage compris)	0,58 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,332 g
Numéro du tarif douanier	49119900
Pays d'origine	DE

ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 171-180 - Ruban de repérage ZB

0808671:0171

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0808671:0171

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Repère de bornes
Pas	5 mm

Repérage

Repérage	171 ... 180
Rainure de repérage	plat

Montage

Type de montage	encliqueter

Indications sur les matériaux

Couleur	blanc (RAL 9010)
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau embase	PA
Composants	exempt de silicone et d’halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre)
Faculté de conservation	2 ans

Dimensions

Largeur	5,15 mm
Hauteur	6,4 mm
Profondeur	1,60 mm
Pas	5 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	5,15 mm
Hauteur du champ de texte	5,15 mm

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 171-180 - Ruban de repérage ZB

0808671:0171

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0808671:0171

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,001 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr