

SD-WMTBS (NU) CC:5 - Matériel de repérage



0826527:5

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0826527:5>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Manchon de repérage, repérage avec le chiffre : Chiffres, vert, type de montage: enfilage



Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 0826527:5 |
| Conditionnement | 100 Unité(s) |
| Commande minimum | 100 Unité(s) |
| Clé de vente | BG2322 |
| Product key | BG2322 |
| GTIN | 4046356414982 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,143 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,143 g |
| Numéro du tarif douanier | 49119900 |
| Pays d'origine | SE |

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|------------------------|
| Type de produit | Repère pour conducteur |
|-----------------|------------------------|

Repérage

| | |
|----------|----------|
| Repérage | Chiffres |
|----------|----------|

Dimensions

| | |
|----------|----------|
| Largeur | 4,3 mm |
| Longueur | 11,30 mm |

Dimensions extérieures

| | |
|--------------------|------------------|
| Diamètre extérieur | 10 mm ... 136 mm |
|--------------------|------------------|

Champ de texte

| | |
|---------------------------|---------|
| Largeur du champ de texte | 4,30 mm |
| Hauteur du champ de texte | 2,60 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Matériau | Chlorure de polyvinyle |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Matériau embase | PVC |
| Composants | exempt de silicone et de cadmium |

Normes et spécifications

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|---------------------------|-----------------------------|

Montage

| | |
|-----------------|----------|
| Type de montage | enfilage |
|-----------------|----------|

0826527:5

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0826527:5>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001530 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

0826527:5

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0826527:5>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr