FBST 21-PLC GY - Pont enfichable unique

0901015

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0901015

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Pont enfichable unique, longueur: 21 mm, coloris: gris



Données commerciales

Référence	0901015
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	DK62Z1
Product key	DK62Z1
GTIN	4046356317993
Poids par pièce (emballage compris)	1,81 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,644 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pont

Dimensions

Largeur	11,3 mm
Hauteur	3,36 mm
Longueur	21 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,008 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr