FBST 500 TMC-N GY - Pont sans fin

0901028

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0901028

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pont sans fin, type de montage: Montage par enfichage

Données commerciales

Référence	0901028
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	CLA19Z
Product key	CLA19Z
GTIN	4046356318006
Poids par pièce (emballage compris)	121,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	116,9 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pont
Type	Pont enfichable

Indications sur les matériaux

Couleur	gris clair (RAL 7035)

Montage

Type de montage	Montage par enfichage

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr