

P-SS-ZB 100 - Porte-repérage ZB



1013737

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013737>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Profilé, adhésif, pour étiquettes UC-EMP, UCT-EMP, longueur : 1 m

Avantages

- Porte-repères autocollants, au mètre, à couper aux mesures souhaitées
- Le P-SS-ZB 100 est particulièrement adapté aux UC-EMP ..., UCT-EMP ...
- Fixation sûre et maintien optimal sur les surfaces courantes des appareils

Données commerciales

Référence	1013737
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BG241A
Product key	BG241A
GTIN	4017918013929
Poids par pièce (emballage compris)	35 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	IT

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Porte-repère
-----------------	--------------

Dimensions

Largeur	1000 mm
Hauteur	10,8 mm
Profondeur	7,1 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	1000 mm
Hauteur du champ de texte	10,5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Matériau	PVC
Matériau embase	PVC
Composants	exempt de silicone

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-15 °C ... 80 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Résultat	Essai réussi

Stockage à température

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Résultat	Essai réussi
Méthode	Test Bb
Durée	96 h
Température de contrôle	80 °C

Montage

Type de montage	collage
-----------------	---------

P-SS-ZB 100 - Porte-repérage ZB



1013737

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013737>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

P-SS-ZB 100 - Porte-repérage ZB



1013737

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013737>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr