

# WS PT 10 - Etiquette d'avertissement



1029030

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1029030>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Etiquette d'avertissement, repéré: Symbole éclair, type de montage: enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 10,2 mm

## Avantages

- Les bloc de jonction de raccordement au secteur sont couverts et signalés par des étiquettes d'avertissement.
- Cela évite toute manipulation involontaire des bornes.

## Données commerciales

Référence	1029030
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE224Z
Product key	BE224Z
GTIN	4055626529738
Poids par pièce (emballage compris)	1,86 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,34 g
Numéro du tarif douanier	49119900
Pays d'origine	IN

1029030

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1029030>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Étiquette d'avertissement imprimée
Type	Rectangle
Nombre de pôles	5
Pas	10,2 mm

### Repérage

Repérage	Symbole éclair
----------	----------------

### Dimensions

Largeur	9,35 mm
Hauteur	9,70 mm
Profondeur	6,50 mm
Pas	10,2 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	multicolore (RAL -)
	jaune (RAL 1018)
	noir (RAL 9005)
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Composants	exempt de silicone et d'halogène

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

### Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

### Montage

Type de montage	enfichage
-----------------	-----------

1029030

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1029030>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	40200507
ECLASS-15.0	27281107

### ETIM

ETIM 10.0	EC001777
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

1029030

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1029030>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)