

VISU+ 2 RT 1024 NET WEB1 - Logiciel de visualisation



1035762

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1035762>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Licence d'exécution pour Visu+, avec 1 client Web et réseautique, avec une restriction à 1024 octets des données d'E/S et des variables de script.

Avantages

- Accès protégé avec gestion des utilisateurs
- Images de process totalement échelonnables pour l'utilisation d'un design sur différents appareils et tailles d'écran
- Logiciel et projets multilingues par le biais d'une prise en charge Unicode et d'une commutation en ligne
- Fonctionnalité SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) complète avec visualisation, représentation des tendances et gestion des alarmes
- Enregistrement de données, représentation par tendance et gestion des recettes
- Possibilité de scripts en VBA et IL
- Couplage à l'automate avec OPC

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Référence | 1035762 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DRDAAB |
| Product key | DRDAAB |
| GTIN | 4055626542195 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 41,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 39,1 g |
| Numéro du tarif douanier | 49119900 |
| Pays d'origine | DE |

VISU+ 2 RT 1024 NET WEB1 - Logiciel de visualisation



1035762

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1035762>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|---------------|
| Type de produit | Visualisation |
|-----------------|---------------|

Propriétés du système

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Domaine d'application du logiciel | Visualisation |
|-----------------------------------|---------------|

Information de licence

| | |
|-----------------|---------------------|
| Type de licence | Licence d'exécution |
|-----------------|---------------------|

Fonctionnalité

| | |
|------------------------|---|
| Fonctionnalité de base | Protection du savoir-faire et sécurité grâce au codage des projets |
| | Couplage de la base de données en temps réel aux serveurs MS ACCESS, MS EXCEL et SQL via ODBC |
| | Compatible FDA CFR 21 partie 11 |
| Fonctionnalité étendue | Compatibilité client web |
| | Networking |
| Fonction intégrée | Étude de projet en ligne |
| | Protection par mot de passe |
| | Sélection de la langue |
| | Networking |
| | Client web |
| Nombre de points E/S | 1024 |
| Nombre de clients | 1 |

Configuration requise

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Disque dur | min. 1 Goctet(s) (recommandé : 2 Go) |
| Navigateurs supportés | Internet Explorer version 5.5 ou sup. |
| Langues prises en charge | allemand, anglais, français, italien |
| Résolution d'écran | 1024 x 768 pixel(s) (XGA) |

Spécification système environnement de développement

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Dispositifs de commande | Clavier, souris |
| Système d'exploitation | Windows® 11 |
| | Windows® 10 |
| | Windows® 8.1 |
| | Windows® 8 |
| | Windows® 7 |
| | Windows® Embedded Standard 7 |
| | Windows® Server 2019 |
| | Windows® Server 2016 |
| | Windows® Server 2012 R2 |
| | Windows® Server 2012 |
| Windows® Server 2008 R2 | |

VISU+ 2 RT 1024 NET WEB1 - Logiciel de visualisation



1035762

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1035762>

| | |
|--|----------------------|
| | Windows® Server 2008 |
| | Windows® Server 2003 |

Spécification système environnement de la durée de fonctionnement

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Système d'exploitation | Windows® 11 |
| | Windows® 10 |
| | Windows® 8.1 |
| | Windows® 8 |
| | Windows® 7 |
| | Windows® Embedded Standard 7 |
| | Windows® XP Embedded |
| | Windows® Server 2019 |
| | Windows® Server 2016 |
| | Windows® Server 2012 R2 |
| | Windows® Server 2012 |
| | Windows® Server 2008 R2 |
| | Windows® Server 2008 |
| | Windows® Server 2003 |
| | Windows® CE 5.0 |
| | Windows® CE 6.0 |
| Windows® Mobile | |

VISU+ 2 RT 1024 NET WEB1 - Logiciel de visualisation



1035762

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1035762>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242502 |
|-------------|----------|

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001416 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43231500 |
|-------------|----------|

VISU+ 2 RT 1024 NET WEB1 - Logiciel de visualisation



1035762

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1035762>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr